

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.7/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.7/16-20
GTIN	4062406051532
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 20  
Schroefdraad-Ø: 36,512 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 35,32 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	35,32 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,27 mm
Schroefdraad-Ø	36,512 mm
Totale lengte L	200 mm
Aantal spaangroeven	4

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	91,28 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	20
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.7/16-20 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap