

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/4-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.1/4-18
GTIN	4062406051334
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schacht-vierkant □: 20 mm  
Kerngat-Ø: 30,55 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Draadspoed	1,411 mm
Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	30,55 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E

Totale lengte L	180 mm
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	20 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1.1/4-18 UNEF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap