

Garant**Frezarska płytko skrawająca Ø 12 mm stożkowy ścięty, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212768 HART
GTIN	4062406103149
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

posuw f_z w stali < 60 HRC: 0,05 mm

Gatunek: HB7705

Opis techniczny

typ	HART
Gatunek	HB7705
promień naroża	1 mm
Materiał ostrza	HM
Promień Wiper osiowy	12 mm
Promień Wiper promieniowy	24 mm
Promień ostrza R_1	1 mm

długość ostrzy L_c	6 mm
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,08 mm
posuw f_z w stali < 60 HRC	0,05 mm
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania