

**Frezarska płytko skrawająca Ø 20 mm stożkowy ścięty, typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212784 HART
GTIN	4062406103200
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.**

Promień Wiper osiowy: 20 mm

Promień Wiper promieniowy: 40 mm

promień ostrza RS_1 : 2 mm

długość ostrzy L_3 : 10 mm

posuw f_z w stali < 1400 N/mm²: 0,15 mm

posuw f_z w stali < 60 HRC: 0,1 mm

Gatunek: HB 7705

Opis techniczny

Gatunek	HB 7705
Materiał ostrza 	HM
Promień Wiper osiowy	20 mm

Promień Wiper promieniowy	40 mm
promień ostrza RS ₁	2 mm
długość ostrzy L _s	10 mm
posuw f _z w stali < 1400 N/mm ²	0,15 mm
posuw f _z w stali < 60 HRC	0,1 mm