

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 5/16-32
GTIN	4062406050320
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 32  
Schroefdraad-Ø: 7,938 mm  
Totale lengte L: 90 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Schacht-vierkant □: 6,2 mm  
Kerngat-Ø: 7,25 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	7,25 mm
Norm	DIN 371
Draaddiepte	19,85 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	32

Schacht-vierkant □	6,2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Draadspoed	0,794 mm
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Totale lengte L	90 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	5/16-32 UNEF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap