

**Garant****Frezarskie płytki skrawające Ø 25 mm stożkowy ścięty, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212792 HART
GTIN	4062406103330
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

posuw  $f_z$  w stali < 60 HRC: 0,12 mm

Gatunek: HB7705

**Opis techniczny**

typ	HART
Gatunek	HB7705
promień naroża	4 mm
Materiał ostrza	HM
Promień Wiper osiowy	25 mm
Promień Wiper promieniowy	50 mm
Promień ostrza $R_1$	4 mm

długość ostrzy $L_c$	12,5 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm
posuw $f_z$ w stali < 60 HRC	0,12 mm
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania