

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.3/16-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130046 1.3/16-12
GTIN	4062406051297
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 30,162 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 22 mm
 Schacht-vierkant □: 18 mm
 Kerngat-Ø: 28,2 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	12
Kerngat-Ø	28,2 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Draaddiepte	75,4 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	2,117 mm
Schacht-vierkant □	18 mm

Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.3/16-12 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap