

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.7/8-16

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130046 1.7/8-16 |
| GTIN | 4062406051990 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 16
 Schroefdraad-Ø: 47,625 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 36 mm
 Schacht-vierkant □: 29 mm
 Kerngat-Ø: 46,1 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------|
| Schacht-Ø D _s | 36 mm |
| Draaddiepte | 119 mm |
| Totale lengte L | 250 mm |
| Draadspoed | 1,588 mm |
| Gangen per inch | 16 |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Schroefdraad-Ø | 47,625 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø | 46,1 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Schacht-vierkant □ | 29 mm |
| Draadsoort | UN-LH |
| Draadafmeting | 1.7/8-16 UN LH |
| Coating | TiN |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |