

Garant**Głowica synchronizująca do ER32, Ø chwytu gwintownika d2: 8mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338186 8 |
| GTIN | 4062406103651 |
| Klasa artykułu | 31P |

Opis**Wykonanie:**

- gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
- minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
- kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
- do tulejek zaciskowych i opravek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
- do gwintów lewych i prawych.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- Minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości.

Pasuje do:

tulejek typu synchro ER nr 338180.

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------|
| chwyt kwadratowy | 6,2 mm |
| Długość wysięgu L ₁ | 37 mm |
| dla chwytu gwintownika o Ø d ₂ DIN 374/376 | M11 |
| dla chwytu gwintownika o Ø d ₂ DIN 371 | M8 |
| Ø D ₂ | 25 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar |

Rodzaj produktu

Adapter do otworów gwintowanych