

**Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC, TiAlN, promień r: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208023 1,5
GTIN	4062406103606
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:**

<B>Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.</B>

Tolerancja: **r = ±0,01 mm.**

**Zastosowanie:**

Do zaokrąglania i okrawania <B>krawędzi</B>.

Materiał ostrza

&nbsp;: VHM

norma: Norma zakładowa

typ: N

Tolerancja obrysu promienia: ±0,01

kierunek dosuwu: poziomy

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 6

Liczba zębów Z: 6

mała Ø: 7 mm

duża: 10 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 75 mm

Ø chwytu: 10 mm

posuw  $f_z$  przy obcinaniu w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm

**Opis techniczny**

promień r	1,5 mm
Ø chwytu	10 mm
duża	10 mm

mała Ø	7 mm
Liczba zębów Z	6
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	75 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja obrysu promienia	$\pm 0,01$
kierunek dosuwu	poziomy
chwyt	DIN 6535 HA h6
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez