

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.2-56****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.2-56
GTIN	4062406049959
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 56  
Schroefdraad-Ø: 2,184 mm  
Totale lengte L: 45 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 1,78 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	1,78 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	5,46 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Gangen per inch	56
Aantal snijkanten Z	3

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Draadspoed	0,454 mm
Totale lengte L	45 mm
Schroefdraad-Ø	2,184 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	2-56 UNC LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap