

KÄRCHER**Agregaty wysokociśnieniowe do mycia, bez podgrzewania, oznaczenie producenta: HD511P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

Przenośny agregat wysokociśnieniowy do mycia, z silnikiem prądu przemiennego.

Urządzenie **sterowane wyłącznikiem ciśnieniowym**, system zapobiegający przekręcaniu się węża, wąż wysokociśnieniowy łożyskowany obrotowo pod ciśnieniem i obrotowa lanca ze stali nierdzewnej. Solidna 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą cylindrów. Mosiężny przewód dopływowy wody. Maks. temperatura na dopływie 60°C.

To **EASY!Force** - Pistolet wysokociśnieniowych wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokiego ciśnienia i tym samym redukuje siłę trzymania dla użytkownika. Tym samym dba o komfort pracy i brak zmęczenia. Ulepszony zawór z ceramiki pełnej. Zintegrowany system połączeń EASY! Lock. Umożliwia szybkie i proste nastawienie akcesoriów (np. dysz, rur stalowych) z jednolitymi przyłączami.

w dostawie::

10 m węża wysokociśnieniowego, lanca ze stali nierdzewnej 850 mm z dyszą pojedynczą.

Opis techniczny

masa	20,5 kg
------	---------

pobór mocy	2200 W
oznaczenie producenta	HD 5/11 P *EU
Ciśnienie robocze	110 bar
wydajność	490 l/h
zabezpieczenie sieciowe	10 A
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące