

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.8-36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.8-36
GTIN	4062406050047
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 36  
Schroefdraad-Ø: 4,166 mm  
Totale lengte L: 63 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
Schacht-vierkant □: 3,4 mm  
Kerngat-Ø: 3,5 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	10,4 mm
Gangen per inch	36
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Draadspoed	0,706 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Aantal spaangroeven	3

Kerngat-Ø	3,5 mm
Schroefdraad-Ø	4,166 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	63 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	8-36 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap