

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 9/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 9/16-12
GTIN	4062406050689
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	35,72 mm
Gangen per inch	12
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2,117 mm
Kerngat-Ø	12,15 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	11 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	UNC-LH

Draadafmeting	9/16-12 UNC LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap