

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 12/1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 12/1,5
GTIN	4045197720047
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 4,5 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 12 mm

długość główki L_1 : 26 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

szerokość chwytu	12 mm
długość główki L_1	26 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	12 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	4,5 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279902
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba zaciskowa Typ 4	279815 4