

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.7/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 2.7/8-16
GTIN	4062406052560
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 73,025 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 71,5 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	8
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	71,5 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	8
Schacht-Ø D _s	50 mm

Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	109,54 mm
Schroefdraad-Ø	73,025 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2.7/8-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap