

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.1/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 4.1/8-12
GTIN	4062406053062
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Levertijd: 35 kalenderdagen

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	2,117 mm
Aantal spaangroeven	12
Gangen per inch	12
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	157,16 mm
Schroefdraad-Ø	104,8 mm
Aantal snijkanten Z	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Kerngat-Ø	102,8 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.1/8-12 UN

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap