

**Garant****Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 16/1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	1,5 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub>	10,5 mm
długość całkowita L	100 mm
szerokość chwytu b	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie

możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba zaciskowa Typ 4	279815 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500