



Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi, HSK-A 63, dla \varnothing chwytu D1: 32 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 307005 32 |
| GTIN | 4062406105259 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis

Wykonanie:

Położenie wkrętu bez łała w stosunku do stożkowego pogłębienia w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm. **Przy dokręcaniu kołnierz trzpienia wiertła jest dociskany do powierzchni przylegania. Dodatkowo średnica przylegania jest powiększona w stosunku do normalnych uchwytów narzędziowych.**

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do :

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Norma na uchwyt: DIN 69893.

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

\varnothing zewn. D: 52 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| dla \varnothing chwytu D ₁ | 32 mm |
|---|-------|

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 90 mm |
| Ø zewn. D | 52 mm |
| uchwyt | HSK-A 63 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893. |
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Strategia skrawania | HPC |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Klucze nasadowe do rurek chłodziwa do opravek HSK 32 | 309890 32 |
| Rurki chłodziwa z 2 uszczelkami do opravek HSK 32 | 309880 32 |