

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.3/4-10****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130050 2.3/4-10 |
| GTIN          | 4062406052522   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 69,85 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 67,5 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Snijmateriaal            | HSS      |
| Draadspoed               | 2,54 mm  |
| Totale lengte L          | 160 mm   |
| Aantal spaangroeven      | 8        |
| Aantal snijkanten Z      | 8        |
| Schacht-vierkant □       | 39 mm    |
| Schroefdraad-Ø           | 69,85 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gangen per inch              | 10   |
| Draaddiepte                  | 104,78 mm                                  |
| Kerngat-Ø                    | 67,5 mm                                    |
| Draadsoort                   | UNS  |
| Draadafmeting                | 2.3/4-10 UNS                               |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat      |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |