

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 4.3/4-10
GTIN	4062406053222
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 120,65 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 118,35 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	12
Kerngat-Ø	118,35 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	180,975 mm
Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Aantal spaangroeven	12
Gangen per inch	10

Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Draadspoed	2,54 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	4.3/4-10 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap