



## Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 48



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	232271 48
GTIN	4062406105853
Klasa artykułu	22G

### Opis

#### Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

#### rowki proste.

#### wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 48 - 65 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 97,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 5

śruby mocujące: 232990 TX20

### Opis techniczny

stożek Morse'a MK o wielkości	5
zakres Ø D	48 - 65 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	97,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi