

HOLEX**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5xD, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232271 18
GTIN	4062406105822
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L₁: 36 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX9
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Długość użyteczna L ₁	36 mm
zakres Ø D	18 - 24 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5xD
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi