

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 5-10
GTIN	4062406053284
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 10  
Schroefdraad-Ø: 127 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 124,7 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	2,54 mm
Aantal spaangroeven	12
Aantal snijkanten Z	12
Gangen per inch	10
Kerngat-Ø	124,7 mm

Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	190,5 mm
Schroefdraad-Ø	127 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	5-10 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap