

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 5xD, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232273 18
GTIN	4062406105945
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L₁: 171,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

stożek Morse'a MK o wielkości	3
śruby mocujące	232990 TX9
Długość użyteczna L ₁	171,5 mm
zakres Ø D	18 - 24 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	5xD
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

