



Korpus wiertła, Chwył MK, z chłódzieniem wewnętrznym, 8xD, Typ: 36



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232274 36
GTIN	4062406106027
Klasa artykułu	22G

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa. **rowki proste.**

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530.**

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L_1 : 349,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

stożek Morse'a MK o wielkości	4
zakres $\varnothing D$	36 - 47 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość użyteczna L_1	349,3 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwyt	stożek Morse'a
chłódzienie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi