

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/4-12****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130050 4.3/4-12 |
| GTIN          | 4062406053215   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Levertijd: 35 kalenderdagen

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Draaddiepte              | 180,975 mm  |
| Aantal spaangroeven      | 12          |
| Schacht-vierkant □       | 44 mm       |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 56 mm       |
| Schroefdraad-Ø           | 120,65 mm   |
| Aantal snijkanten Z      | 12          |
| Kerngat-Ø                | 118,7 mm    |
| Gangen per inch          | 12          |
| Snijmateriaal            | HSS         |
| Totale lengte L          | 180 mm      |
| Draadspoed               | 2,117 mm    |
| Draadsoort               | UN          |
| Draadafmeting            | 4.3/4-12 UN |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklassse            | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklassse            | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklassse            | 2B                                         |
| Tolerantieklassse            | 1B                                         |
| Tolerantieklassse            | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklassse            | 3B                                         |
| Aansnijdingsvorm             | C                                          |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee                                        |
| Toepassing bij boringtype    | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat      |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap                                        |