

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłódzieniem wewnętrznym, 12xD, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232275 36
GTIN	4062406106089
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa. **rowki proste.**

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530.**

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L_1 : 432 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	432 mm
zakres $\varnothing D$	36 - 47 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
śruby mocujące	232990 TX20
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12xD
chwyt	stożek Morse'a
chłódzienie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

