

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.5-44****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 NO.5-44
GTIN	4062406050009
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 44
Schroefdraad-Ø: 3,175 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht-Ø D_s: 3,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,7 mm
Kerngat-Ø: 2,7 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	7,9 mm
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	2,7 mm
Draadspoed	0,577 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	56 mm

Gangen per inch	44
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	3,175 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	5-44 UNF LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap