

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 12xD, Typ: 48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232275 48
GTIN	4062406106096
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. **rowki proste.**

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530.**

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 48 - 65 mm

Długość użyteczna L_1 : 576 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 5

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

stożek Morse'a MK o wielkości	5
śruby mocujące	232990 TX20
zakres $\varnothing D$	48 - 65 mm
Długość użyteczna L_1	576 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12xD
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

