


Garant

Blat roboczy z okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan), Głębokość 750 mm, dł. blatu: 2000mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	926241 2000
GTIN	4062406106539
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

Blat do **montażowych, kontrolnych i laboratoryjnych** stanowisk pracy. Powierzchnia wykonana z trwale antystatycznej, bardzo odpornej na ścieranie, średnio twardej okładziny o grubości 2 mm. Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają paczeniu się blatu. Powierzchnie czołowe posiadają obrzeże z jasnoszarego tworzywa ABS o grubości 3 mm. Płyty z eluplanu są w dużym stopniu odporne na działanie olejów, smarów, słabych kwasów i ługów (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).

wskazówka:

Okładzina z tworzywa sztucznego Eluplan **nie jest odporna na światło**, zmiana barwy w wyniku działania słońca lub światła nie jest powodem do reklamacji.

Opis techniczny

materiał blatu	Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan
długość	2000 mm
okładzina blatu	Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)

obrzeże z tworzywa ABS	3 mm
powierzchnia blatu	Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
Grubość	50 mm
grubość okładziny	2 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej	ciemno szary
masa	38 kg
Atrybut nazwy produktu	Głębokość 750 mm
głębokość	750 mm
Rodzaj produktu	Blat stołu warsztatowego