

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130050 4.3/8-12
GTIN	4062406053123
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	12
Gangen per inch	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	2,117 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Schroefdraad-Ø	111,1 mm
Kerngat-Ø	109,1 mm
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	166,7 mm
Aantal spaangroeven	12
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.3/8-12 UN

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap