

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.1/4-16
GTIN	4062406053369
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 57,15 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 45 mm
Schacht-vierkant □: 35 mm
Kerngat-Ø: 55,65 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	35 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	160 mm
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	55,65 mm
Aantal snijkanten Z	6
Draaddiepte	85,73 mm

Gangen per inch	16
Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Schacht-Ø D _s	45 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.1/4-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassen	2B +0,10
Tolerantieklassen	2B +0,20
Tolerantieklassen	2B
Tolerantieklassen	1B
Tolerantieklassen	2B +0,05
Tolerantieklassen	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap