

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/4-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 2.1/4-8
GTIN	4062406053406
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 57,15 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 45 mm
 Schacht-vierkant □: 35 mm
 Kerngat-Ø: 54,1 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Draaddiepte	85,73 mm
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	54,1 mm
Aantal spaangroeven	6
Schacht-vierkant □	35 mm
Draadspoed	3,175 mm

Aantal snijkanten Z	6
Gangen per inch	8
Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	45 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.1/4-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap