

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/2-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.1/2-10
GTIN	4062406053536
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 10
Schroefdraad-Ø: 63,5 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 61,2 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	2,54 mm
Aantal spaangroeven	6
Schroefdraad-Ø	63,5 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Gangen per inch	10

Kerngat-Ø	61,2 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/2-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap