

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/4-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 4.3/4-12
GTIN	4062406054342
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 120,65 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 118,7 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Draadspoed	2,11 mm
Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal snijkanten Z	12
Aantal spaangroeven	12

Kerngat-Ø	118,7 mm
Totale lengte L	180 mm
Gangen per inch	12
Draaddiepte	180,975 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.3/4-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap