

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4-4**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4-4
GTIN	4062406055301
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNC  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 4  
 Schroefdraad-Ø: 101,6 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 95,11 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS
Gangen per inch	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Aantal snijkanten Z	12
Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	152,4 mm

Schacht-vierkant □	44 mm
Kerngat-Ø	95,11 mm
Draadspoed	6,35 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	4-4 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap