

**Płyty granitowe, klasa dokładności 0, długość × szerokość: 1200X800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	430190 1200X800
GTIN	4045197720610
Klasa artykułu	41C

**Opis****Wykonanie:**

Starannie wybrany gatunek granitu:

- **całkowicie bezbłędna, jednorodna struktura**
- **odporność na uginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporne na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna**
- **mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym), obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji**
- **krawędzie i boki dokładnie szlifowane**
- **w celu zapewnienia statycznie trwałego pozycjonowania od spodu umieszczone zostały punkty podparcia w kształcie stalowych wkładek kulistych**
- **twarsze od hartowanej stali (6-7 wg skali Mohsa), niemagnetycznej nieprzewodzącej ładunków elektrycznych.**

**Norma:**

Wyselekcjonowany granit naturalny.

- **pozbawiona wad, jednorodna struktura**
- **duża wytrzymałość na zginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporny na korozję i kwasy, mała przewodność cieplna**
- **precyzyjna obróbka powierzchni (docieranie diamentem). Nie osiąga się nawet dopuszczalnych tolerancji.**

**Klasa dokładności:**

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

**DIN 876/0 - dokład. docierane proszkiem diament.,** <BR/>do zastosowań kontrolnych.

**w dostawie::**

**W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z wkładkami kulistymi.**

**wskazówka:**

**Na zamówienie:** Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

norma: DIN 876

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

płaskość: 0,009 mm

Grubość: 160 mm

Liczba wkładek z kulkami stalowymi: 5

masa: 460 kg

## Opis techniczny

masa	460 kg
płaskość	0,009 mm
Grubość	160 mm
Liczba wkładek z kulkami stalowymi	5
norma	DIN 876
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

## Akcesoria

Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5
Stojaki do wielkość płytki długość x szerokość 1200X800 mm	431000 1200X800
Stojaki szafkowe do wielkość płytki długość x szerokość 1200X800 mm	431050 1200X800
Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5