

PLANOLITH**Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość × szerokość: 1500X1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	430200 1500X1000
GTIN	2050001949745
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Starannie wybrany gatunek granitu:

- **całkowicie bezbłędna, jednorodna struktura**
- **odporność na uginanie i skręcanie**
- **całkowicie odporne na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna**
- **mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym), obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji**
- **krawędzie i boki dokładnie szlifowane**
- **w celu zapewnienia statycznie trwałego pozycjonowania od spodu umieszczone zostały punkty podparcia w kształcie stalowych wkładek kulistych**
- **twardsze od hartowanej stali (6-7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

DIN 876/1 - docierane proszkiem diament.,
do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.

w dostawie::

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z wkładkami kulistymi.

wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), dokładność 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

norma: DIN 876

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

płaskość: 0,025 mm

Grubość: 190 mm

Liczba wkładek z kulkami stalowymi: 5
masa: 855 kg

Opis techniczny

Grubość	190 mm
płaskość	0,025 mm
masa	855 kg
Liczba wkładek z kulkami stalowymi	5
norma	DIN 876
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Aksesoria

Środek do czyszczenia i konserwacji granitu zawartość 0,5 l	431841 0,5
Stojaki szafkowe do wielkość płytki długość x szerokość 1500X1000 mm	431050 1500X1000
Koniki, klasa 1, wersja masywna, para wysokość ostrzy 150 mm	431710 150
Środek do pielęgnacji granitu zawartość 0,5 kg	431840 0,5
Koziołki pomiarowe, para	431705
Koniki, klasa 1, wersja masywna, para wysokość ostrzy 200 mm	431710 200
Stojaki do wielkość płytki długość x szerokość 1500X1000 mm	431000 1500X1000
Teowe rowki prowadzące i mocujące, wraz z montażem do płyt o długości 1500 mm	431700 1500