

HOLEX®
Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym, Ø d = 20 mm, gwint M × długość L1: M6X25

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:
tolerancja chwytu h6.
Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).

chłodzenie wewnętrzne: tak

 Ø otworu D₁: 6,5 mm

 Ø D₂: 10 mm

Długość całkowita L: 75 mm

 Długość użyteczna L₁: 25 mm

 L₂: 5 mm

Opis techniczny

Ø otworu D ₁	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Długość użyteczna L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Długość całkowita L	75 mm
uchwyt	Ø d = 20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

