

Garant GRIDLINE

Segmenty nóg, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927000 750
GTIN	4062406107611
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.

Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

masa	6,5 kg
wysokość	750 mm
głębokość	700 mm

pasuje do blatów o głębokości	750 mm
szerokość	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Segmenty nóg

Akcesoria

Ślizgi podłogowe, zestaw 2-elem. Typ 2	927092 2
Kompensacja wysokości stołów warsztatowych GridLine Typ M12	927090 M12