

**HOLEX®****Oprawki walcowe do głowic frezarskich z gwintem, Ø d = 25 mm, gwint M × długość L2: M12X77****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:****tolerancja chwytu h6.****Zastosowanie:**

Do mocowania w uchwytach termoskurczowych.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø otworu D<sub>1</sub>: 12,5 mmØ D<sub>2</sub>: 21 mm

Długość całkowita L: 240 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 87,5 mmL<sub>2</sub>: 77 mm**Opis techniczny**

L <sub>2</sub>	77 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	12,5 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	87,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Długość całkowita L	240 mm
uchwyt	Ø d = 25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

