

Garant**Obrotowe kły tokarskie zabezpieczone przed uderzeniami, stożek Morse'a: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	321405 5
GTIN	4045197720962
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

- Kąt wierzchołkowy 60°.
- Amortyzacja kła w celu kompensacji długości i nacisku, tłumienie uderzeń.
- Kieł z hartowanej na wskroś stali narzędziowej dokładnie oszlifowany do swojego położenia.
- Dokładnie wykonane łożyska toczne z zapasem smaru na cały okres eksploatacji.
- Pierścień uszczelniający wału zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
- Szczególnie sztywne wykonanie z dodatkowym ułożyskowaniem chwytu.
- Całe narzędzie hartowane i szlifowane.

Wersja precyzyjna.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.

Do mocowania kłów służy stożek Morse'a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

- amortyzacja obciążeń uderowych
- do kompensacji wydłużeń
- nadają się do zastosowania z zabierakami czółowymi.

Opis techniczny

największa $\varnothing$ kła A	40 mm
--------------------------------	-------

Karta danych

maksymalna prędkość obrotowa	3500 min ⁻¹
stożek Morse'a	MK5
Ø korpusu D	92 mm
do detali o masie	1000 kg
długość użytkowa B	146 mm
maksymalne bicie	0,005 mm
Rodzaj produktu	kiel centrujący