

Garant**Obrotowe kły tokarskie zabezpieczone przed uderzeniami, stożek Morse'a: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	321405 4
GTIN	4045197720955
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

- Kąt wierzchołkowy 60°.
- Amortyzacja kła w celu kompensacji długości i nacisku, tłumienie uderzeń.
- Kieł z hartowanej na wskroś stali narzędziowej dokładnie oszlifowany do swojego położenia.
- Dokładnie wykonane łożyska toczne z zapasem smaru na cały okres eksploatacji.
- Pierścień uszczelniający wału zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
- Szczególnie sztywne wykonanie z dodatkowym ułożyskowaniem chwytu.
- Całe narzędzie hartowane i szlifowane.

Wersja precyzyjna.

Zastosowanie:

- amortyzacja obciążeń uderzowych
- do kompensacji wydłużeń
- nadają się do zastosowania z zabierakami czółowymi.

Ø korpusu D: 68 mm

długość użytkowa B: 111 mm

największa Ø kła A: 35 mm

maksymalne bicie: 0,005 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

do detali o masie: 600 kg

Opis techniczny

długość użytkowa B	111 mm
największa Ø kła A	35 mm

do detali o masie	600 kg
Ø korpusu D	68 mm
maksymalne bicie	0,005 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
stożek Morse'a	4
Rodzaj produktu	kiel centrujący