

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/4-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 2.3/4-8
GTIN	4062406054793
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 69,85 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 66,8 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	69,85 mm
Aantal snijkanten Z	8
Draaddiepte	104,78 mm
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	66,8 mm
Gangen per inch	8
Aantal spaangroeven	8
Schacht-vierkant □	39 mm

Draadspoed	3,175 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2.3/4-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap