

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.5/8-16
GTIN	4062406055837
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 66,675 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 65,15 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadspoed	1,588 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	39 mm
Schroefdraad-Ø	66,675 mm

Draaddiepte	100 mm
Gangen per inch	16
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	65,15 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.5/8-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap