

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4-8**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4-8
GTIN	4062406055295
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 8  
 Schroefdraad-Ø: 101,6 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 98,6 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	44 mm
Gangen per inch	8
Aantal spaangroeven	12
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	152,4 mm
Aantal snijkanten Z	12
Draadspoed	3,175 mm
Kerngat-Ø	98,6 mm

Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap