

**Ściernica Combidisc® CONTOUR, Ø 60 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554034 80
GTIN	4007220898857
Klasa artykułu	55G

**Opis****Wykonanie:**

**System szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.

O specjalnej geometrii **do szlifowania wykańczającego konturów i powierzchni wklęsłych.**

**Zastosowanie:**

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Stosować z miękkim talerzem podporowym nr 554091 50.

**wskazówka:**

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. 573510 i następne.

oznaczenie ziarnistości: A

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

ziarnistość	80
Ø tarczy	60 mm
Materiały ściernie	Tlenek glinu
oznaczenie ziarnistości	A

Atrybut nazwy produktu	Ø 60 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>

---

## Akcesoria

gumowy talerz szlifierski ze Ø chwytu 6 mm. miękkie Ø zewnętrzną 50 mm	554091 50
--	-----------