

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/4-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 3.1/4-12
GTIN	4062406054991
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 12

Schroefdraad-Ø: 82,55 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 80,5 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	12
Schroefdraad-Ø	82,55 mm
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	123,83 mm
Aantal spaangroeven	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Aantal snijkanten Z	8
Kerngat-Ø	80,5 mm
Draadspoed	2,11 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3.1/4-12 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap