

HOLEX**Obcinaki do rur z tworzywa sztucznego****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	819625
GTIN	4045197721471
Klasa artykułu	82A

Opis**Wykonanie:**

korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego z 2 (nr 819605) lub 4 rolkami prowadzącymi (nr 819625) i podcięciem. **Szybkie nastawianie wrzecion** na zasadzie grzechotki z cofaniem sprężynowym. Ergonomiczne pokrętko (z zamiennym krążkiem tnącym do nr 819625).

Zastosowanie:

do obcinania rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych.

Dzięki zmianie promienia cięcia także do zastosowania na rurach miedzianych i aluminiowych oraz cienkościennych rurach INOX. (dostępne opcjonalnie)

Część zamienna:

Sworzeń zamienny nr 819630 (do nr 819625) i nr 819635 (do nr 819605).

Ø krążków tnących: 30 mm

szerokość krążka tnącego: 6,25 mm

otwór w krążku tnącym: 4,85 mm

do rur o Ø zewn.: 6 - 76 mm

Opis techniczny

otwór w krążku tnącym	4,85 mm
szerokość krążka tnącego	6,25 mm
Ø krążków tnących	30 mm
do rur o Ø zewn.	6 - 76 mm
liczba rolek prowadzących	4

liczba krążków tnących

1

Akcesoria

Okrawacz uniwersalny, uchwyt 2K z 3 ostrzami (S10, S20, S35)

838410

Sworzeń kółeczka

819630

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 54 mm

814920 54

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej do rur o Ø do 35 mm

814920 35

Zamienny krążek tnący do rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych

819613

Zamienny krążek tnący do miedzi, aluminium, stali INOX

819620